

**Garant**
**Tarauds machine pour trous débouchants, TiN, Type: NO.0-80**

**Données de commande**

N° commande	130035 NO.0-80
GTIN	4062406000035
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 91 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 25 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNF  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 371  
 Filets au pouce: 80  
 Filetage Ø: 1,53 mm  
 Longueur totale L: 40 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 2,5 mm  
 Carré corps □: 2,1 mm  
 Ø perçage: 1,25 mm

**Description technique**

Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	4,59 mm
Nombre de dents Z	2
Carré corps □	2,1 mm
Filets au pouce	80
Filetage Ø	1,53 mm
Pas de filetage	0,318 mm

Norme	DIN 371
Nombre de goujures	2
Ø perçage	1,25 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	2,5 mm
Longueur totale L	40 mm
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	0-80 UNF
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud