

Garant
Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: NO.0-80

Données de commande

N° commande	130040 NO.0-80
GTIN	4062406000059
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 91 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 25 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNF
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 371
 Filets au pouce: 80
 Filetage Ø: 1,524 mm
 Longueur totale L: 40 mm
 Ø queue D_s: 2,5 mm
 Carré corps □: 2,1 mm
 Ø perçage: 1,25 mm

Description technique

Pas de filetage	0,318 mm
Filetage Ø	1,524 mm
Norme	DIN 371
Longueur totale L	40 mm
Profondeur de filetage	3,81 mm
Ø perçage	1,25 mm
Nombre de goujures	2

Nombre de dents Z	2
Filets au pouce	80
Ø queue D _s	2,5 mm
Type d'outils	HSS E
Carré corps □	2,1 mm
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	0-80 UNF
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud