

**Garant**

**Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, TiN,  
Type: 2.1/16-16**



## Données de commande

N° commande	130056 2.1/16-16
GTIN	4062406000127
Classe d'article	10N

## Description

### Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNS-LH  
 Type d'outils: HSS  
 Filets au pouce: 16  
 Filetage Ø: 52,387 mm  
 Longueur totale L: 140 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 40 mm  
 Carré corps □: 32 mm  
 Ø perçage: 51 mm

## Description technique

Filetage Ø	52,387 mm
Filets au pouce	16
Ø queue D <sub>s</sub>	40 mm
Nombre de goujures	6
Profondeur de filetage	78,58 mm
Type d'outils	HSS
Carré corps □	32 mm

Ø perçage	51 mm
Pas de filetage	1,588 mm
Nombre de dents Z	6
Longueur totale L	140 mm
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	2.1/16-16 UNS LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud