

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, MF: M3,5X0,5****Données de commande**

N° commande	130001 M3,5X0,5
GTIN	4062406000509
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 3 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: MF-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 371
Classe de tolérance: ISO 1 4H
Classe de tolérance: ISO 1X 4HX
Classe de tolérance: ISO 2 6H
Pas de filetage: 0,5 mm
Longueur totale L: 56 mm
Ø queue D_s: 4 mm
Carré corps □: 3 mm
Ø perçage: 3 mm

Description technique

Longueur totale L	56 mm
Ø queue D _s	4 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H

Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Classe de tolérance	6H +0,20
Filetage Ø	3,5 mm
Nombre de goujures	3
Ø perçage	3 mm
Pas de filetage	0,5 mm
Carré corps □	3 mm
Nombre de dents Z	3
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	10,5 mm
Norme	DIN 371
Type de filetage	MF-LH
Taille de filetage	M3,5×0,5
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche

Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud