

**Garant****Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, MF: M1,4X0,3****Données de commande**

N° commande	130001 M1,4X0,3
GTIN	4062406000288
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 91 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 25 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: M-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 371  
Classe de tolérance: ISO 1 4H  
Classe de tolérance: ISO 1X 4HX  
Classe de tolérance: ISO 2 6H  
Pas de filetage: 0,3 mm  
Longueur totale L: 40 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 2,5 mm  
Carré corps □: 2,1 mm  
Ø perçage: 1,1 mm

**Description technique**

Carré corps □	2,1 mm
Ø perçage	1,1 mm
Filetage Ø	1,4 mm
Pas de filetage	0,3 mm
Profondeur de filetage	4,2 mm

Nombre de goujures	2
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Classe de tolérance	6H +0,20
Nombre de dents Z	2
Norme	DIN 371
Ø queue D <sub>s</sub>	2,5 mm
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	40 mm
Type de filetage	M-LH
Taille de filetage	M1,4×0,3
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche

Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud