

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, MF: M31X0,5****Données de commande**

N° commande	130001 M31X0,5
GTIN	4062406002435
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Type de filetage: MF-LH

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 376

Classe de tolérance: ISO 1 4H

Classe de tolérance: ISO 1X 4HX

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 0,5 mm

Longueur totale L: 180 mm

Ø queue D_s: 25 mm

Carré corps □: 20 mm

Ø perçage: 30,5 mm

Description technique

Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	0,5 mm
Carré corps □	20 mm
Longueur totale L	180 mm
Nombre de dents Z	4

Nombre de goujures	4
Ø queue D _s	25 mm
Filetage Ø	31 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Classe de tolérance	6H +0,20
Profondeur de filetage	93 mm
Norme	DIN 376
Ø perçage	30,5 mm
Type de filetage	MF-LH
Taille de filetage	M31×0,5
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche

Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud