

Garant
**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, MF:
M1,4X0,25**

Données de commande

| | |
|------------------|------------------|
| N° commande | 130006 M1,4X0,25 |
| GTIN | 4062406007416 |
| Classe d'article | 10N |

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 91 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 25 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: MF-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 371
 Classe de tolérance: ISO 1 4H
 Classe de tolérance: ISO 1X 4HX
 Classe de tolérance: ISO 2 6H
 Pas de filetage: 0,25 mm
 Longueur totale L: 40 mm
 Ø queue D_s: 2,5 mm
 Carré corps □: 2,1 mm
 Ø perçage: 1,15 mm

Description technique

| | |
|------------------------|---------|
| Profondeur de filetage | 4,2 mm |
| Carré corps □ | 2,1 mm |
| Filetage Ø | 1,4 mm |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Ø perçage | 1,15 mm |

| | |
|------------------------------------|--|
| Type d'outils | HSS E |
| Classe de tolérance | ISO 1 4H |
| Classe de tolérance | ISO 1X 4HX |
| Classe de tolérance | ISO 2 6H |
| Classe de tolérance | ISO 2X 6HX |
| Classe de tolérance | 6H +0,05 |
| Classe de tolérance | 6H +0,20 |
| Classe de tolérance | ISO 3 6G |
| Classe de tolérance | ISO 3X 6GX |
| Classe de tolérance | 7H |
| Classe de tolérance | 7HX |
| Classe de tolérance | 7G |
| Classe de tolérance | 7GX |
| Classe de tolérance | 6H +0,10 |
| Pas de filetage | 0,25 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Nombre de goujures | 2 |
| Longueur totale L | 40 mm |
| Ø queue D _s | 2,5 mm |
| Type de filetage | MF-LH |
| Taille de filetage | M1,4×0,25 |
| Revêtement | TiN |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | DIN 13 |
| Entrée | B |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe | Gauche |

| | |
|--------------------------|--|
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |