

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, MF:
M2,5X0,25****Données de commande**

N° commande	130006 M2,5X0,25
GTIN	4062406007584
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 91 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 25 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: MF-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 371
Classe de tolérance: ISO 1 4H
Classe de tolérance: ISO 1X 4HX
Classe de tolérance: ISO 2 6H
Pas de filetage: 0,25 mm
Longueur totale L: 50 mm
Ø queue D_s: 2,8 mm
Carré corps □: 2,1 mm
Ø perçage: 2,25 mm

Description technique

Norme	DIN 371
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX

Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Profondeur de filetage	7,5 mm
Ø queue D _s	2,8 mm
Nombre de goujures	3
Filetage Ø	2,5 mm
Ø perçage	2,25 mm
Pas de filetage	0,25 mm
Longueur totale L	50 mm
Nombre de dents Z	3
Carré corps □	2,1 mm
Type d'outils	HSS E
Type de filetage	MF-LH
Taille de filetage	M2,5×0,25
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche

Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud