

**Garant**
**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, MF: M1X0,25**

**Données de commande**

N° commande	130006 M1X0,25
GTIN	4062406007355
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 91 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 25 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: M-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 371  
 Classe de tolérance: ISO 1 4H  
 Classe de tolérance: ISO 1X 4HX  
 Classe de tolérance: ISO 2 6H  
 Pas de filetage: 0,25 mm  
 Longueur totale L: 40 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 2,5 mm  
 Carré corps □: 2,1 mm  
 Ø perçage: 0,75 mm

**Description technique**

Nombre de dents Z	2
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05

Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	2
Ø queue D <sub>s</sub>	2,5 mm
Filetage Ø	1 mm
Carré corps □	2,1 mm
Longueur totale L	40 mm
Ø perçage	0,75 mm
Norme	DIN 371
Profondeur de filetage	3 mm
Pas de filetage	0,25 mm
Type de filetage	M-LH
Taille de filetage	M1×0,25
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche

Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud