

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, MF:
M27X0,35****Données de commande**

N° commande	130006 M27X0,35
GTIN	4062406009236
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Type de filetage: MF-LH

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 376

Classe de tolérance: ISO 1 4H

Classe de tolérance: ISO 1X 4HX

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 0,35 mm

Longueur totale L: 160 mm

Ø queue D_s: 20 mm

Carré corps □: 16 mm

Ø perçage: 26,65 mm

Description technique

Norme	DIN 376
Nombre de dents Z	4
Nombre de goujures	4
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	0,35 mm

Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Ø queue D _s	20 mm
Ø perçage	26,65 mm
Filetage Ø	27 mm
Profondeur de filetage	81 mm
Longueur totale L	160 mm
Carré corps □	16 mm
Type de filetage	MF-LH
Taille de filetage	M27×0,35
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche

Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud