

**Garant****Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, MF: M38X3****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 130006 M38X3  |
| GTIN             | 4062406010157 |
| Classe d'article | 10N           |

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: MF-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Classe de tolérance: ISO 1 4H  
Classe de tolérance: ISO 1X 4HX  
Classe de tolérance: ISO 2 6H  
Pas de filetage: 3 mm  
Longueur totale L: 200 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 32 mm  
Carré corps □: 24 mm  
Ø perçage: 35 mm

**Description technique**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Longueur totale L      | 200 mm  |
| Nombre de dents Z      | 4       |
| Carré corps □          | 24 mm   |
| Norme                  | DIN 376 |
| Ø perçage              | 35 mm   |
| Ø queue D <sub>s</sub> | 32 mm   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Pas de filetage                    | 3 mm                                   |
| Nombre de goujures                 | 4                                      |
| Profondeur de filetage             | 114 mm                                 |
| Type d'outils                      | HSS E                                  |
| Classe de tolérance                | ISO 1 4H                               |
| Classe de tolérance                | ISO 1X 4HX                             |
| Classe de tolérance                | ISO 2 6H                               |
| Classe de tolérance                | ISO 2X 6HX                             |
| Classe de tolérance                | 6H +0,05                               |
| Classe de tolérance                | 6H +0,20                               |
| Classe de tolérance                | ISO 3 6G                               |
| Classe de tolérance                | ISO 3X 6GX                             |
| Classe de tolérance                | 7H                                     |
| Classe de tolérance                | 7HX                                    |
| Classe de tolérance                | 7G                                     |
| Classe de tolérance                | 7GX                                    |
| Classe de tolérance                | 6H +0,10                               |
| Filetage Ø                         | 38 mm                                  |
| Type de filetage                   | MF-LH                                  |
| Taille de filetage                 | M38×3                                  |
| Revêtement                         | TiN                                    |
| Angle de flanc                     | 60 degré                               |
| Norme de filetage                  | DIN 13                                 |
| Entrée                             | B                                      |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9              |
| Arrosage interne                   | non                                    |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe                   | Gauche                                 |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur         | Sans                                       |
| Type de produit          | Taraud                                     |