

**Garant****Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, MF: M35X1****Données de commande**

N° commande	130006 M35X1
GTIN	4062406009885
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: MF-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Classe de tolérance: ISO 1 4H  
Classe de tolérance: ISO 1X 4HX  
Classe de tolérance: ISO 2 6H  
Pas de filetage: 1 mm  
Longueur totale L: 200 mm  
Ø queue  $D_s$ : 28 mm  
Carré corps  $\square$ : 22 mm  
Ø perçage: 34 mm

**Description technique**

Carré corps $\square$	22 mm
Nombre de dents Z	4
Pas de filetage	1 mm
Ø queue $D_s$	28 mm
Nombre de goujures	4
Profondeur de filetage	105 mm

Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Ø perçage	34 mm
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	200 mm
Norme	DIN 376
Filetage Ø	35 mm
Type de filetage	MF-LH
Taille de filetage	M35×1
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche

Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud