

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, MF: M5X0,8****Données de commande**

N° commande	130006 M5X0,8
GTIN	4062406007751
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 3 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: M-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 371
Classe de tolérance: ISO 1 4H
Classe de tolérance: ISO 1X 4HX
Classe de tolérance: ISO 2 6H
Pas de filetage: 0,8 mm
Longueur totale L: 70 mm
Ø queue D_s : 6 mm
Carré corps \square : 4,9 mm
Ø perçage: 4,2 mm

Description technique

Norme	DIN 371
Nombre de dents Z	3
Carré corps \square	4,9 mm
Ø queue D_s	6 mm
Filetage Ø	5 mm
Type d'outils	HSS E

Pas de filetage	0,8 mm
Ø perçage	4,2 mm
Longueur totale L	70 mm
Nombre de goujures	3
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Profondeur de filetage	15 mm
Type de filetage	M-LH
Taille de filetage	M5×0,8
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche

Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud