

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, MF: M4X0,35**

**Données de commande**

N° commande	130010 M4X0,35
GTIN	4062406011239
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 3 pcs.

Fabrication spéciale – reprise impossible

**Description technique**

Ø perçage	3,65 mm
Nombre de goujures	3
Ø queue D <sub>s</sub>	4,5 mm
Profondeur de filetage	10 mm
Type d'outils	HSS E
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX

Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Nombre de dents Z	3
Norme	DIN 371
Longueur totale L	63 mm
Filetage Ø	4 mm
Pas de filetage	0,35 mm
Carré corps □	3,4 mm
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M4×0,35
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud