

**Garant****Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, MF: M28X3****Données de commande**

N° commande	130010 M28X3
GTIN	4062406012991
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: MF  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Classe de tolérance: ISO 1 4H  
Classe de tolérance: ISO 1X 4HX  
Classe de tolérance: ISO 2 6H  
Pas de filetage: 3 mm  
Longueur totale L: 140 mm  
Ø queue  $D_s$ : 20 mm  
Carré corps  $\square$ : 16 mm  
Ø perçage: 25 mm

**Description technique**

Norme	DIN 376
Nombre de dents Z	4
Longueur totale L	140 mm
Type d'outils	HSS E
Filetage $\emptyset$	28 mm
Ø queue $D_s$	20 mm

Nombre de goujures	4
Ø perçage	25 mm
Profondeur de filetage	70 mm
Pas de filetage	3 mm
Carré corps □	16 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M28×3
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel

Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud