

**Garant**
**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, MF: M48X0,35**

**Données de commande**

N° commande	130006 M48X0,35
GTIN	4062406010621
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: MF-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Classe de tolérance: ISO 1 4H  
 Classe de tolérance: ISO 1X 4HX  
 Classe de tolérance: ISO 2 6H  
 Pas de filetage: 0,35 mm  
 Longueur totale L: 250 mm  
 Ø queue  $D_s$ : 36 mm  
 Carré corps  $\square$ : 29 mm  
 Ø perçage: 47,65 mm

**Description technique**

Carré corps $\square$	29 mm
Ø queue $D_s$	36 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de dents Z	4
Norme	DIN 376

Longueur totale L	250 mm
Pas de filetage	0,35 mm
Ø perçage	47,65 mm
Nombre de goujures	4
Profondeur de filetage	144 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Filetage Ø	48 mm
Type de filetage	MF-LH
Taille de filetage	M48×0,35
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche

Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud