

Garant**Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, MF: M25X1,5****Données de commande**

N° commande	130010 M25X1,5
GTIN	4062406012717
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Description technique

Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	140 mm
Filetage Ø	25 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX

Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Ø perçage	23,5 mm
Ø queue D _s	18 mm
Profondeur de filetage	62,5 mm
Carré corps □	14,5 mm
Nombre de dents Z	4
Norme	DIN 376
Pas de filetage	1,5 mm
Nombre de goujures	4
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M25×1,5
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud