

Garant**Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, non revêtu, MF: M100X4****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 130020 M100X4 |
| GTIN | 4062406027049 |
| Classe d'article | 10N |

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Type de filetage: MF

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 2184

Classe de tolérance: ISO 1 4H

Classe de tolérance: ISO 1X 4HX

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 4 mm

Longueur totale L: 180 mm

Ø queue D_s: 56 mm

Carré corps □: 44 mm

Ø perçage: 96 mm

Description technique

| | |
|------------------------|--------|
| Profondeur de filetage | 150 mm |
| Pas de filetage | 4 mm |
| Carré corps □ | 44 mm |
| Ø perçage | 96 mm |
| Filetage Ø | 100 mm |
| Nombre de goujures | 12 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Norme | DIN 2184 |
| Ø queue D _s | 56 mm |
| Classe de tolérance | ISO 1 4H |
| Classe de tolérance | ISO 1X 4HX |
| Classe de tolérance | ISO 2 6H |
| Classe de tolérance | ISO 2X 6HX |
| Classe de tolérance | 6H +0,05 |
| Classe de tolérance | 6H +0,20 |
| Classe de tolérance | ISO 3 6G |
| Classe de tolérance | ISO 3X 6GX |
| Classe de tolérance | 7H |
| Classe de tolérance | 7HX |
| Classe de tolérance | 7G |
| Classe de tolérance | 7GX |
| Classe de tolérance | 6H +0,10 |
| Type d'outils | HSS |
| Longueur totale L | 180 mm |
| Nombre de dents Z | 12 |
| Type de filetage | MF |
| Taille de filetage | M100×4 |
| Revêtement | non revêtu |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | DIN 13 |
| Entrée | C |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes |
| Sens de la coupe | droite |

| | |
|--------------------------|--|
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |