

Garant**Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, non revêtu, MF: M60X4****Données de commande**

N° commande	130021 M60X4
GTIN	4062406027896
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Type de filetage: MF-LH

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 2184

Classe de tolérance: ISO 1 4H

Classe de tolérance: ISO 1X 4HX

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 4 mm

Longueur totale L: 160 mm

Ø queue D_s: 45 mm

Carré corps □: 35 mm

Ø perçage: 56 mm

Description technique

Pas de filetage	4 mm
Nombre de dents Z	6
Ø perçage	56 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX

Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,10
Profondeur de filetage	90 mm
Filetage Ø	60 mm
Carré corps □	35 mm
Type d'outils	HSS
Longueur totale L	160 mm
Norme	DIN 2184
Ø queue D _s	45 mm
Nombre de goujures	6
Type de filetage	MF-LH
Taille de filetage	M60×4
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes

Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud