

Garant**Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, non revêtu, MF: M118X1,5****Données de commande**

N° commande	130021 M118X1,5
GTIN	4062406029661
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: MF-LH
Type d'outils: HSS
Norme: DIN 2184
Classe de tolérance: ISO 1 4H
Classe de tolérance: ISO 1X 4HX
Classe de tolérance: ISO 2 6H
Pas de filetage: 1,5 mm
Longueur totale L: 180 mm
Ø queue D_s: 56 mm
Carré corps □: 44 mm
Ø perçage: 116,5 mm

Description technique

Filetage Ø	118 mm
Ø perçage	116,5 mm
Carré corps □	44 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX

Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,10
Pas de filetage	1,5 mm
Ø queue D _s	56 mm
Longueur totale L	180 mm
Nombre de dents Z	12
Norme	DIN 2184
Nombre de goujures	12
Type d'outils	HSS
Profondeur de filetage	177 mm
Type de filetage	MF-LH
Taille de filetage	M118×1,5
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes

Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud