

Garant**Foret à centrer CN carbure monobloc 142° hélicoïdal, non revêtu, Ø DC h6: 20mm****Données de commande**

N° commande	121070 20
GTIN	4045197038708
Classe d'article	11E

Description**Exécution:**

Affûtage de pointe parfaitement centré. Pré-perçage aisé et grande précision de forme du trou de centrage. Rigides grâce aux goujures courtes.

≥ Ø 6 mm avec méplat d'entraînement HB.

Utilisation:

Avec angle de pointe de **142°** pour forets avec angles de pointe compris entre 130 et 140°.

Remarque(s):

Utiliser la vitesse de rotation pour le Ø de perçage effectif.

Description technique

Tolérance de queue	h6
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm ²	0,03 mm/tr
Longueur des goujures L _c	35 mm
Ø nom. D _c	20 mm
Ø queue D _s	20 mm
Longueur totale L	100 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine

Tolérance Ø nominal	h6
Angle de pointe	142 degré
Nombre de dents Z	2
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets à centrer

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	200 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	180 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		