

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, TiN, MF: M64X2****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 130026 M64X2  |
| GTIN             | 4062406032500 |
| Classe d'article | 10N           |

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Type de filetage: MF-LH

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 2184

Classe de tolérance: ISO 1 4H

Classe de tolérance: ISO 1X 4HX

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 2 mm

Longueur totale L: 160 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 50 mm

Carré corps □: 39 mm

Ø perçage: 62 mm

**Description technique**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Ø queue D <sub>s</sub> | 50 mm |
| Filetage Ø             | 64 mm |
| Type d'outils          | HSS   |
| Profondeur de filetage | 96 mm |
| Ø perçage              | 62 mm |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Carré corps □                      | 39 mm                                    |
| Nombre de dents Z                  | 6  |
| Classe de tolérance                | ISO 1 4H                                 |
| Classe de tolérance                | ISO 1X 4HX                               |
| Classe de tolérance                | ISO 2 6H                                 |
| Classe de tolérance                | ISO 2X 6HX                               |
| Classe de tolérance                | 6H +0,20                                 |
| Classe de tolérance                | ISO 3 6G                                 |
| Classe de tolérance                | ISO 3X 6GX                               |
| Classe de tolérance                | 7H                                       |
| Classe de tolérance                | 7HX                                      |
| Classe de tolérance                | 7G                                       |
| Classe de tolérance                | 7GX                                      |
| Classe de tolérance                | 6H +0,05                                 |
| Classe de tolérance                | 6H +0,10                                 |
| Longueur totale L                  | 160 mm                                   |
| Nombre de goujures                 | 6  |
| Norme                              | DIN 2184                                 |
| Pas de filetage                    | 2 mm                                     |
| Type de filetage                   | MF-LH                                    |
| Taille de filetage                 | M64×2                                    |
| Revêtement                         | TiN                                      |
| Angle de flanc                     | 60 degré                                 |
| Norme de filetage                  | DIN 13                                   |
| Entrée                             | C  |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                |
| Arrosage interne                   | non                                      |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes     |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Sens de la coupe         | Gauche                                     |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur         | Sans                                       |
| Type de produit          | Taraud                                     |