

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, MF: M29X0,5**

**Données de commande**

N° commande	130015 M29X0,5
GTIN	4062406020217
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

**Description technique**

Ø queue D <sub>s</sub>	22 mm
Carré corps □	18 mm
Longueur totale L	180 mm
Ø perçage	28,5 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H

Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Profondeur de filetage	72,5 mm
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 376
Pas de filetage	0,5 mm
Nombre de dents Z	4
Nombre de goujures	4
Filetage Ø	29 mm
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M29×0,5
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud