

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, MF: M3,5X0,6**

**Données de commande**

N° commande	130015 M3,5X0,6
GTIN	4062406018436
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 3 pcs.

Fabrication spéciale – reprise impossible

**Description technique**

Nombre de dents Z	3
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX

Classe de tolérance	6H +0,10
Ø queue D <sub>s</sub>	4 mm
Carré corps □	3 mm
Type d'outils	HSS E
Ø perçage	2,9 mm
Longueur totale L	56 mm
Nombre de goujures	3
Profondeur de filetage	8,75 mm
Pas de filetage	0,6 mm
Filetage Ø	3,5 mm
Norme	DIN 371
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M3,5×0,6
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud