

**Garant****Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, MF: M38X0,5****Données de commande**

N° commande	130015 M38X0,5
GTIN	4062406020897
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

**Description technique**

Norme	DIN 376
Carré corps <input type="checkbox"/>	24 mm
Pas de filetage	0,5 mm
Nombre de goujures	4
Profondeur de filetage	95 mm
Ø perçage	37,5 mm
Nombre de dents Z	4
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	200 mm
Filetage Ø	38 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H

Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Ø queue D <sub>s</sub>	32 mm
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M38×0,5
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud