

**Garant****Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, MF: M36X1,75****Données de commande**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 130015 M36X1,75 |
| GTIN             | 4062406020781   |
| Classe d'article | 10N             |

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

**Description technique**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Carré corps <input type="checkbox"/> | 22 mm      |
| Nombre de goujures                   | 4          |
| Ø perçage                            | 34,25 mm   |
| Nombre de dents Z                    | 4          |
| Profondeur de filetage               | 90 mm      |
| Norme                                | DIN 376    |
| Longueur totale L                    | 200 mm     |
| Type d'outils                        | HSS E      |
| Ø queue D <sub>s</sub>               | 28 mm      |
| Classe de tolérance                  | ISO 1 4H   |
| Classe de tolérance                  | ISO 1X 4HX |
| Classe de tolérance                  | ISO 2 6H   |
| Classe de tolérance                  | ISO 2X 6HX |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Classe de tolérance                | 6H +0,05                                   |
| Classe de tolérance                | 6H +0,20                                   |
| Classe de tolérance                | ISO 3 6G                                   |
| Classe de tolérance                | ISO 3X 6GX                                 |
| Classe de tolérance                | 7H   |
| Classe de tolérance                | 7HX  |
| Classe de tolérance                | 7G   |
| Classe de tolérance                | 7GX  |
| Classe de tolérance                | 6H +0,10                                   |
| Pas de filetage                    | 1,75 mm                                    |
| Filetage Ø                         | 36 mm                                      |
| Type de filetage                   | MF   |
| Taille de filetage                 | M36×1,75                                   |
| Revêtement                         | TiN  |
| Angle de flanc                     | 60 degré                                   |
| Norme de filetage                  | DIN 13                                     |
| Entrée                             | C  |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                  |
| Arrosage interne                   | non  |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes         |
| Sens de la coupe                   | droite                                     |
| Type d'outil de filetage           | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur                   | Sans                                       |
| Type de produit                    | Taraud                                     |