

Garant
Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, MF: M7X0,35

Données de commande

N° commande	130016 M7X0,35
GTIN	4062406022174
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: MF-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 371
 Classe de tolérance: ISO 1 4H
 Classe de tolérance: ISO 1X 4HX
 Classe de tolérance: ISO 2 6H
 Pas de filetage: 0,35 mm
 Longueur totale L: 80 mm
 Ø queue D_s: 7 mm
 Carré corps □: 5,5 mm
 Ø perçage: 6,65 mm

Description technique

Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 371
Ø queue D _s	7 mm
Carré corps □	5,5 mm
Pas de filetage	0,35 mm
Ø perçage	6,65 mm

Profondeur de filetage	17,5 mm
Nombre de dents Z	3
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Longueur totale L	80 mm
Filetage Ø	7 mm
Nombre de goujures	3
Type de filetage	MF-LH
Taille de filetage	M7×0,35
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel

Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud