

**Garant****Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1/2-16****Données de commande**

N° commande	130031 1/2-16
GTIN	4062406037147
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 16  
Filetage Ø: 12,7 mm  
Longueur totale L: 110 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 11 mm  
Carré corps □: 9 mm  
Ø perçage: 11,2 mm

**Description technique**

Norme	DIN 376
Type d'outils	HSS E
Carré corps □	9 mm
Filets au pouce	16
Profondeur de filetage	25,4 mm
Filetage Ø	12,7 mm
Ø perçage	11,2 mm

Nombre de goujures	3
Nombre de dents Z	3
Pas de filetage	1,588 mm
Longueur totale L	110 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	11 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	1/2-16 UN LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud