

**Garant**
**Tarauds machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: 1.1/4-16**

**Données de commande**

N° commande	130030 1.1/4-16
GTIN	4062406035662
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 16  
 Filetage Ø: 31,75 mm  
 Longueur totale L: 180 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 25 mm  
 Carré corps □: 20 mm  
 Ø perçage: 30,3 mm

**Description technique**

Pas de filetage	1,588 mm
Nombre de dents Z	4
Nombre de goujures	4
Norme	DIN 376
Profondeur de filetage	63,5 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	25 mm
Longueur totale L	180 mm
Type d'outils	HSS E

Carré corps □	20 mm
Filetage Ø	31,75 mm
Filets au pouce	16
Ø perçage	30,3 mm
Type de filetage	UN
Taille de filetage	1.1/4-16 UN
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud