

Garant**Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: 1.1/8-16****Données de commande**

N° commande	130030 1.1/8-16
GTIN	4062406035532
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UN
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 16
Filetage Ø: 28,575 mm
Longueur totale L: 180 mm
Ø queue D_s: 22 mm
Carré corps □: 18 mm
Ø perçage: 27,1 mm

Description technique

Pas de filetage	1,588 mm
Norme	DIN 376
Nombre de goujures	4
Ø perçage	27,1 mm
Filets au pouce	16
Filetage Ø	28,575 mm
Carré corps □	18 mm
Nombre de dents Z	4

Longueur totale L	180 mm
Ø queue D _s	22 mm
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	57,15 mm
Type de filetage	UN
Taille de filetage	1.1/8-16 UN
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud