

**Garant****Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1/4-28****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 130031 1/4-28 |
| GTIN             | 4062406036812 |
| Classe d'article | 10N           |

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNF-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 371  
Filets au pouce: 28  
Filetage Ø: 6,35 mm  
Longueur totale L: 80 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 7 mm  
Carré corps □: 5,5 mm  
Ø perçage: 5,5 mm

**Description technique**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Filetage Ø             | 6,35 mm  |
| Norme                  | DIN 371  |
| Profondeur de filetage | 19,05 mm |
| Pas de filetage        | 0,907 mm |
| Type d'outils          | HSS E    |
| Nombre de goujures     | 3        |
| Nombre de dents Z      | 3        |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Filets au pouce                    | 28   |
| Ø queue D <sub>s</sub>             | 7 mm                                       |
| Carré corps □                      | 5,5 mm                                     |
| Ø perçage                          | 5,5 mm                                     |
| Longueur totale L                  | 80 mm                                      |
| Type de filetage                   | UNF-LH                                     |
| Taille de filetage                 | 1/4-28 UNF LH                              |
| Revêtement                         | non revêtu                                 |
| Angle de flanc                     | 60 degré                                   |
| Norme de filetage                  | ASME B1.1                                  |
| Classe de tolérance                | 1B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,10                                   |
| Classe de tolérance                | 3B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,20                                   |
| Classe de tolérance                | 2B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,05                                   |
| Entrée                             | B  |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                  |
| Arrosage interne                   | non  |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants     |
| Sens de la coupe                   | Gauche                                     |
| Type d'outil de filetage           | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur                   | Sans                                       |
| Type de produit                    | Taraud                                     |