

**Garant****Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: NO.10-28****Données de commande**

N° commande	130030 NO.10-28
GTIN	4062406034436
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNS  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 371  
Filets au pouce: 28  
Filetage Ø: 4,83 mm  
Longueur totale L: 70 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 6 mm  
Carré corps □: 4,9 mm  
Ø perçage: 3,95 mm

**Description technique**

Carré corps □	4,9 mm
Nombre de goujures	3
Ø perçage	3,95 mm
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	14,49 mm
Pas de filetage	0,907 mm
Nombre de dents Z	3

Norme	DIN 371
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Filets au pouce	28
Filetage Ø	4,83 mm
Longueur totale L	70 mm
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	10-28 UNS
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud