

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1.1/8-8****Données de commande**

N° commande	130031 1.1/8-8
GTIN	4062406037819
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UN-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 8
Filetage Ø: 28,575 mm
Longueur totale L: 180 mm
Ø queue D_s: 22 mm
Carré corps □: 18 mm
Ø perçage: 25,5 mm

Description technique

Profondeur de filetage	57,15 mm
Nombre de goujures	4
Carré corps □	18 mm
Type d'outils	HSS E
Filets au pouce	8
Filetage Ø	28,575 mm
Pas de filetage	3,175 mm

Ø queue D _s	22 mm
Norme	DIN 376
Longueur totale L	180 mm
Nombre de dents Z	4
Ø perçage	25,5 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	1.1/8-8 UN LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud