

**Garant**
**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 13/16-12**

**Données de commande**

N° commande	130031 13/16-12
GTIN	4062406037475
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 12  
 Filetage Ø: 20,638 mm  
 Longueur totale L: 140 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 18 mm  
 Carré corps □: 14,5 mm  
 Ø perçage: 18,6 mm

**Description technique**

Filets au pouce	12
Filetage Ø	20,638 mm
Profondeur de filetage	41,3 mm
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	140 mm
Pas de filetage	2,117 mm
Carré corps □	14,5 mm

Ø queue D <sub>s</sub>	18 mm
Norme	DIN 376
Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3
Ø perçage	18,6 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	13/16-12 UN LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud