

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 5/8-24****Données de commande**

N° commande	130031 5/8-24
GTIN	4062406037260
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 2 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNEF-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 24
Filetage Ø: 15,88 mm
Longueur totale L: 110 mm
Ø queue D_s: 12 mm
Carré corps □: 9 mm
Ø perçage: 15 mm

Description technique

Nombre de goujures	3
Longueur totale L	110 mm
Ø perçage	15 mm
Filets au pouce	24
Filetage Ø	15,88 mm
Carré corps □	9 mm
Ø queue D _s	12 mm

Profondeur de filetage	47,64 mm
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	1,058 mm
Nombre de dents Z	3
Norme	DIN 376
Type de filetage	UNEF-LH
Taille de filetage	5/8-24 UNF LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud