

Garant**Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: 5/16-40****Données de commande**

N° commande	130030 5/16-40
GTIN	4062406034627
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 3 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 371
Filets au pouce: 40
Filetage Ø: 7,94 mm
Longueur totale L: 90 mm
Ø queue D_s: 8 mm
Carré corps □: 6,2 mm
Ø perçage: 7,4 mm

Description technique

Carré corps □	6,2 mm
Type d'outils	HSS E
Filets au pouce	40
Longueur totale L	90 mm
Pas de filetage	0,635 mm
Filetage Ø	7,94 mm
Profondeur de filetage	23,79 mm

Norme	DIN 371
Nombre de dents Z	3
Ø perçage	7,4 mm
Nombre de goujures	3
Ø queue D _s	8 mm
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	5/16-40 UNS
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud