

**Garant****Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1.1/16-18****Données de commande**

N° commande	130031 1.1/16-18
GTIN	4062406037703
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNEF-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 18  
Filetage Ø: 26,988 mm  
Longueur totale L: 160 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 20 mm  
Carré corps □: 16 mm  
Ø perçage: 25,8 mm

**Description technique**

Nombre de goujures	4
Carré corps □	16 mm
Filetage Ø	26,988 mm
Longueur totale L	160 mm
Filets au pouce	18
Ø perçage	25,8 mm
Nombre de dents Z	4

Ø queue D <sub>s</sub>	20 mm
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	1,411 mm
Profondeur de filetage	54 mm
Norme	DIN 376
Type de filetage	UNEF-LH
Taille de filetage	1.1/16-18 UNEF LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud