

**Garant**
**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1-14**

**Données de commande**

N° commande	130031 1-14
GTIN	4062406037659
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNS-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 14  
 Filetage Ø: 25,4 mm  
 Longueur totale L: 160 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 20 mm  
 Carré corps □: 16 mm  
 Ø perçage: 23,75 mm

**Description technique**

Profondeur de filetage	76,2 mm
Norme	DIN 376
Longueur totale L	160 mm
Nombre de goujures	4
Ø queue D <sub>s</sub>	20 mm
Filetage Ø	25,4 mm
Nombre de dents Z	4

Carré corps □	16 mm
Ø perçage	23,75 mm
Filets au pouce	14
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	1,814 mm
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	1-14 UNS LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud