

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 13/16-16****Données de commande**

N° commande	130031 13/16-16
GTIN	4062406037468
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UN-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 16
Filetage Ø: 20,638 mm
Longueur totale L: 140 mm
Ø queue D_s: 18 mm
Carré corps □: 14,5 mm
Ø perçage: 19,1 mm

Description technique

Longueur totale L	140 mm
Norme	DIN 376
Filets au pouce	16
Nombre de dents Z	3
Filetage Ø	20,638 mm
Pas de filetage	1,588 mm
Nombre de goujures	3

Ø perçage	19,1 mm
Profondeur de filetage	41,3 mm
Ø queue D _s	18 mm
Type d'outils	HSS E
Carré corps □	14,5 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	13/16-16 UN LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud