

Garant**Tarauds machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: 1.9/16-18****Données de commande**

N° commande	130030 1.9/16-18
GTIN	4062406036003
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Type de filetage: UNEF

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 376

Filets au pouce: 18

Filetage Ø: 39,688 mm

Longueur totale L: 200 mm

Ø queue D_s: 32 mm

Carré corps □: 24 mm

Ø perçage: 38,55 mm

Description technique

Nombre de dents Z	4
Carré corps □	24 mm
Nombre de goujures	4
Pas de filetage	1,411 mm
Norme	DIN 376
Ø queue D _s	32 mm
Profondeur de filetage	79,38 mm

Ø perçage	38,55 mm
Type d'outils	HSS E
Filets au pouce	18
Longueur totale L	200 mm
Filetage Ø	39,688 mm
Type de filetage	UNEF
Taille de filetage	1.9/16-18 UNEF
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud