

**Garant****Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 7/8-14****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 130031 7/8-14 |
| GTIN             | 4062406037536 |
| Classe d'article | 10N           |

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNF-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 14  
Filetage Ø: 22,23 mm  
Longueur totale L: 140 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 18 mm  
Carré corps □: 14,5 mm  
Ø perçage: 20,4 mm

**Description technique**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Longueur totale L      | 140 mm   |
| Pas de filetage        | 1,814 mm |
| Profondeur de filetage | 66,69 mm |
| Ø perçage              | 20,4 mm  |
| Nombre de dents Z      | 3        |
| Carré corps □          | 14,5 mm  |
| Filetage Ø             | 22,23 mm |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Filets au pouce                    | 14   |
| Nombre de goujures                 | 3  |
| Ø queue D <sub>s</sub>             | 18 mm                                      |
| Type d'outils                      | HSS E                                      |
| Norme                              | DIN 376                                    |
| Type de filetage                   | UNF-LH                                     |
| Taille de filetage                 | 7/8-14 UNF LH                              |
| Revêtement                         | non revêtu                                 |
| Angle de flanc                     | 60 degré                                   |
| Norme de filetage                  | ASME B1.1                                  |
| Classe de tolérance                | 1B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,10                                   |
| Classe de tolérance                | 3B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,20                                   |
| Classe de tolérance                | 2B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,05                                   |
| Entrée                             | B  |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                  |
| Arrosage interne                   | non  |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants     |
| Sens de la coupe                   | Gauche                                     |
| Type d'outil de filetage           | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur                   | Sans                                       |
| Type de produit                    | Taraud                                     |