

**Garant****Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 3/4-24****Données de commande**

N° commande	130031 3/4-24
GTIN	4062406037383
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNS-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 24  
Filetage Ø: 19,05 mm  
Longueur totale L: 125 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 14 mm  
Carré corps □: 11 mm  
Ø perçage: 18,1 mm

**Description technique**

Carré corps □	11 mm
Pas de filetage	1,058 mm
Norme	DIN 376
Ø perçage	18,1 mm
Profondeur de filetage	57,15 mm
Longueur totale L	125 mm
Filets au pouce	24

Ø queue D <sub>s</sub>	14 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	3
Nombre de dents Z	3
Filetage Ø	19,05 mm
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	3/4-24 UNS LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud