

Garant
Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: 1.1/4-7

Données de commande

N° commande	130030 1.1/4-7
GTIN	4062406035716
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNC
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 7
 Filetage Ø: 31,75 mm
 Longueur totale L: 180 mm
 Ø queue D_s: 25 mm
 Carré corps □: 20 mm
 Ø perçage: 28,05 mm

Description technique

Ø queue D _s	25 mm
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	3,629 mm
Longueur totale L	180 mm
Nombre de dents Z	4
Nombre de goujures	4
Filetage Ø	31,75 mm
Filets au pouce	7

Ø perçage	28,05 mm
Profondeur de filetage	63,5 mm
Norme	DIN 376
Carré corps □	20 mm
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	1.1/4-7 UNC
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud