

Garant**Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: 7/8-18****Données de commande**

N° commande	130030 7/8-18
GTIN	4062406035273
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 18
Filetage Ø: 22,23 mm
Longueur totale L: 140 mm
Ø queue D_s: 18 mm
Carré corps □: 14,5 mm
Ø perçage: 21 mm

Description technique

Norme	DIN 376
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	1,411 mm
Nombre de goujures	3
Longueur totale L	140 mm
Ø queue D _s	18 mm
Profondeur de filetage	66,69 mm

Nombre de dents Z	3
Filets au pouce	18
Ø perçage	21 mm
Filetage Ø	22,23 mm
Carré corps □	14,5 mm
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	7/8-18 UNS
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud