

**Garant****Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1.7/16-8****Données de commande**

N° commande	130031 1.7/16-8
GTIN	4062406038137
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 8  
Filetage Ø: 36,512 mm  
Longueur totale L: 200 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 28 mm  
Carré corps □: 22 mm  
Ø perçage: 33,5 mm

**Description technique**

Longueur totale L	200 mm
Filets au pouce	8
Carré corps □	22 mm
Ø perçage	33,5 mm
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 376
Pas de filetage	3,175 mm

Nombre de dents Z	4
Profondeur de filetage	73 mm
Filetage Ø	36,512 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	28 mm
Nombre de goujures	4
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	1.7/16-8 UN LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud