

**Garant****Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: 5/8-14****Données de commande**

N° commande	130030 5/8-14
GTIN	4062406035068
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNS  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 14  
Filetage Ø: 15,88 mm  
Longueur totale L: 110 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 12 mm  
Carré corps □: 9 mm  
Ø perçage: 14,2 mm

**Description technique**

Filetage Ø	15,88 mm
Ø perçage	14,2 mm
Profondeur de filetage	47,64 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	3
Pas de filetage	1,814 mm
Filets au pouce	14

Nombre de dents Z	3
Carré corps □	9 mm
Norme	DIN 376
Longueur totale L	110 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	12 mm
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	5/8-14 UNS
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud