

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1.5/16-16****Données de commande**

N° commande	130031 1.5/16-16
GTIN	4062406037987
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UN-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 16
Filetage Ø: 33,338 mm
Longueur totale L: 200 mm
Ø queue D_s: 28 mm
Carré corps □: 22 mm
Ø perçage: 31,75 mm

Description technique

Filetage Ø	33,338 mm
Longueur totale L	200 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	4
Norme	DIN 376
Profondeur de filetage	66,69 mm
Carré corps □	22 mm

Ø perçage	31,75 mm
Nombre de dents Z	4
Ø queue D _s	28 mm
Filets au pouce	16
Pas de filetage	1,588 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	1.5/16-16 UN LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud