

**Garant****Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: 11/16-12****Données de commande**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 130030 11/16-12 |
| GTIN             | 4062406035129   |
| Classe d'article | 10N             |

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 12  
Filetage Ø: 17,462 mm  
Longueur totale L: 125 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 14 mm  
Carré corps □: 11 mm  
Ø perçage: 15,5 mm

**Description technique**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Type d'outils     | HSS E     |
| Nombre de dents Z | 3         |
| Carré corps □     | 11 mm     |
| Longueur totale L | 125 mm    |
| Ø perçage         | 15,5 mm   |
| Filetage Ø        | 17,462 mm |
| Norme             | DIN 376   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Filets au pouce                    | 12   |
| Ø queue D <sub>s</sub>             | 14 mm                                      |
| Nombre de goujures                 | 3  |
| Profondeur de filetage             | 34,92 mm                                   |
| Pas de filetage                    | 2,117 mm                                   |
| Type de filetage                   | UN   |
| Taille de filetage                 | 11/16-12 UN                                |
| Revêtement                         | non revêtu                                 |
| Angle de flanc                     | 60 degré                                   |
| Norme de filetage                  | ASME B1.1                                  |
| Classe de tolérance                | 1B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,10                                   |
| Classe de tolérance                | 3B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,20                                   |
| Classe de tolérance                | 2B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,05                                   |
| Entrée                             | B  |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                  |
| Arrosage interne                   | non  |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants     |
| Sens de la coupe                   | droite                                     |
| Type d'outil de filetage           | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur                   | Sans                                       |
| Type de produit                    | Taraud                                     |