

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 3/8-40****Données de commande**

N° commande	130031 3/8-40
GTIN	4062406036935
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 3 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 371
Filets au pouce: 40
Filetage \varnothing : 9,525 mm
Longueur totale L: 100 mm
 \varnothing queue D_s : 10 mm
Carré corps \square : 8 mm
 \varnothing perçage: 9 mm

Description technique

Filets au pouce	40
Nombre de dents Z	3
Profondeur de filetage	28,59 mm
\varnothing perçage	9 mm
\varnothing queue D_s	10 mm
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	100 mm

Norme	DIN 371
Nombre de goujures	3
Filetage Ø	9,525 mm
Carré corps □	8 mm
Pas de filetage	0,635 mm
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	3/8-40 UNS LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud