

**Garant****Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 7/8-24****Données de commande**

N° commande	130031 7/8-24
GTIN	4062406037499
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNS-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 24  
Filetage Ø: 22,23 mm  
Longueur totale L: 140 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 18 mm  
Carré corps □: 14,5 mm  
Ø perçage: 21,2 mm

**Description technique**

Norme	DIN 376
Type d'outils	HSS E
Filetage Ø	22,23 mm
Carré corps □	14,5 mm
Nombre de goujures	3
Nombre de dents Z	3
Profondeur de filetage	66,69 mm

Longueur totale L	140 mm
Pas de filetage	1,058 mm
Filets au pouce	24
Ø perçage	21,2 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	18 mm
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	7/8-24 UNS LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud